



Tester les appareils  
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone  
**0800 812 812**

Email  
**[verkauf@frama.ch](mailto:verkauf@frama.ch)**

## OUVRE-LETTRES ACCESS

# Gamme complète

Ouvre-lettres électriques Frama Access B350, B400, B619 et B622. La solution parfaite pour les petits, moyens et grands volumes de courrier entrant.


# FRAMA ACCESS B350/B400

## ÉPROUVÉE DANS L'UTILISATION QUOTIDIENNE

**Efficacité et commodité combinées - pour une ouverture facile et propre des petits et moyens volumes de courrier entrant quotidien.**

L'Access B400 convainc, tout comme son petit frère le B350, par l'ouverture parfaite et sûre du courrier entrant; il propose en outre toute une série d'avantages qui en font un assistant pratique même pour les volumes de courrier

moyens. L'Access B400 ouvre encore plus rapidement des formats d'enveloppe différents et surtout plus grands ou plus épais, et ce, sans nécessiter de tri préalable.



**Access B350**  
pour 20 à 150 enveloppes/jour



**Access B400**  
pour 50 à 400 enveloppes/jour

Spécifications	Access B350	Access B400
Format d'enveloppe max.	jusqu'à C5 / B5	jusqu'à C4 / B4
Épaisseur maximale	7 mm	10 mm
Vitesse	jusqu'à 250 enveloppes/min.	jusqu'à 400 enveloppes/min.
Pré-triage manuel des enveloppes	oui	non
Mécanisme automatique d'enclenchement et d'arrêt	oui	oui
Technique d'ouverture	technique d'ouverture par incision éprouvée sans déchets	
Dimensions du produit (lxlxh)	424 x 291 x 190 mm	424 x 291 x 190 mm
Bac de réception (lxlxh)	322 x 267 x 148 mm	322 x 267 x 148 mm
Poids	6.2 kg	6.2 kg

# FRAMA ACCESS B619

## LA RÉPONSE POUR DES GROS VOLUMES DE COURRIER

**Efficacité et précision - pour une ouverture plus rapide et plus sûre du courrier entrant. Cela évite d'ouvrir les lettres à la main.**

En très peu de temps, le courrier entrant est ouvert de manière régulière et fiable à l'aide des ouvre-lettres automatiques de Frama, sans tri préalable prolongé. Avec l'Access B619, vous ouvrez facilement des lettres de petit à grand format d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à

6 mm. Grâce à la technologie unique qui consiste à fraiser les lettres au lieu de les découper, il n'y a aucun risque d'endommager leur contenu. Les déchets de broyage sont collectés dans un conteneur à déchets intégré et amovible.



**Access B619**  
pour 10'000 enveloppes/jour

Spécifications	Access B619
Format d'enveloppe max.	260 x 330 mm
Épaisseur maximale	jusqu'à 6 mm (alimentation automatique)
Vitesse	jusqu'à 8000 enveloppes / heure (selon mode de fonctionnement)
Pré-triage manuel des enveloppes	non
Mécanisme automatique d'enclenchement et d'arrêt	non
Technique d'ouverture	fraisage
Dimensions du produit (lxlxh)	710 x 460 x 335 mm
Poids	37 kg

# FRAMA ACCESS B622

## OUVRE-LETTRES À GRANDE VITESSE AVEC COMPTEUR

**Efficace et réglable avec précision - facile à utiliser grâce à l'écran tactile et au régulateur de vitesse pour une vitesse de traitement variable.**

Un écran tactile multifonctions, qui peut être utilisé pour appeler différents paramètres d'alimentation, facilite son utilisation. Les enveloppes de petit à grand format s'ouvrent facilement sans qu'il soit nécessaire de procéder à un long tri préalable ou de les compartimenter. Grâce à

un système de séparation, les lettres sont soigneusement séparées de la pile d'alimentation et acheminées vers la zone de fraisage de la machine. Un compteur pratique fournit également des statistiques quotidiennes sur le courrier entrant.



**Access B622**  
pour 15'000 enveloppes/jour

Spécifications	Access B622
Format d'enveloppe max.	260 x 330 mm
Épaisseur maximale	jusqu'à 4 mm (alimentation automatique)
Vitesse	jusqu'à 12'000 enveloppes / heure (selon mode de fonctionnement)
Pré-triage manuel des enveloppes	non
Mécanisme automatique d'enclenchement et d'arrêt	oui
Technique d'ouverture	fraisage (peut être désactivé pour une alimentation simple / un comptage si nécessaire)
Dimensions du produit (lxlxh)	1070 x 750 x 1065 mm
Poids	73 kg

Frama Suisse AG . En Budron B2 . 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
info@frama.ch . frama.ch . tél. 0848 802 001

integrity in communication.